

**Borrinsats med urspetsning HSS-E-PM, TiAlN, Ø D: 36mm****Beställningsdata**

Ordernummer	232286 36
GTIN	4045197593665
Artikelklass	22F

Beskrivning**Utförande:**

Utbytbar hårdmetallskär för universell användning. Ingen omslipning.
Med spånbrytare. Spetsigt skär för hög stabilitet och självcentrering.
För hål upp till noggrannhet IT10.

OBS!:

Ytterligare storlekar, utförande med HM-skär och 180°-skär kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

för stomtyp	36
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm ²	0,3 mm/v
Matning f i stål < 900 N/mm ²	0,43 mm/v
Ø D	36 mm
Antal byten/skär	1
Beläggning	TiAlN
Spetsvinkel	132 grad
Sort	TiAlN
Skärmaterial	HSS E PM

Antal skär Z	2
Produktslag	Skärinsats för borring

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	200 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	200 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	120 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	65 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	60 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	55 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	50 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	30 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	20 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	15 m/min	S
GG(G)	lämplig	60 m/min	K
CuZn	lämplig	140 m/min	N
vått maximal	lämplig		