

**Garant****Skruvdragare för Pozidriv, med 2K-Haptoprene-handtag, krysspårstorlek: 2****Beställningsdata**

Ordernummer	667712 2
GTIN	4067263013631
Artikelklass	61F

**Beskrivning****Utförande:**

Ergonomiskt utformat **krafthandtag** med greppsäker **Haptoprene**-yta och kärna av slagtålig plast. Tack vare den speciella ytstrukturen kan stora vridmoment överföras även med våta eller oljiga händer. **Klinga** av kromvanadinstål. Förnickladd och förkromad yta, spetsen svart. Med sexkantansats som nyckeltag.

**Teknisk beskrivning**

krysspårstorlek	2
totallängd	205 mm
mejselspets	svart
för skruv-Ø	3,1 – 5,2 mm
klinglängd	100 mm
Manövreringssexkant	ja
sexkant för skruvnycklar	10 mm
Material	Kromvanadinstål
Drivprofil	Pozidriv-skruvmejsel
skaftutförande	rund
Slagkappa	nej
Material handtag	2K-Haptoprene

Yta	förnicklad, förkromad
kort skruvmejsel	nej
mindre klingdiameter fram	nej
Produktslag	Skruvdragare