

Garant**Skruvdragare för Pozidriv, med 2K-Haptoprene-handtag, krysspårstorlek: 3****Beställningsdata**

Ordernummer	667712 3
GTIN	4067263013648
Artikelklass	61F

Beskrivning**Utförande:**

Ergonomiskt utformat **krafthandtag** med greppsäker **Haptoprene**-yta och kärna av slagtålig plast. Tack vare den speciella ytstrukturen kan stora vridmoment överföras även med våta eller oljiga händer. **Klinga** av kromvanadinstål. Förnicklad och förkromad yta, spetsen svart. Med sexkantansats som nyckeltag.

Teknisk beskrivning

för skruv-Ø	5,3 – 7,2 mm
mejselspets	svart
totallängd	270 mm
sexkant för skruvnycklar	13 mm
krysspårstorlek	3
Manövreringssexkant	ja
klinglängd	150 mm
Material	Kromvanadinstål
Drivprofil	Pozidriv-skruvmejsel
skaftutförande	rund
Slagkappa	nej
Material handtag	2K-Haptoprene

Yta	förnicklad, förkromad
kort skruvmejsel	nej
mindre klingdiameter fram	nej
Produktslag	Skruvdragare