

**Kopierfräs 7792VX, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 40/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	221908 40/5
GTIN	2050002058569
Artikelklass	28R

**Beskrivning****Beskrivning:**

Vändskärens unika konstruktion och deras spånvinkel i fräskroppen minskar radialkrafterna avsevärt och avleder dem i radiell riktning. Extra tjocka vändskär med fyra eggar för mycket besvärliga tillämpningar och hög lönsamhet. Verktuget har speciella fördelar vid planfräsning och fräsning av djupa fickor och är tack vare slipad Wiperfas även lämplig för rampning och finbearbetning.

**Teknisk beskrivning**

FästhålsØ	16 mm
Vändskärsskruv	229918 (T15; 2,1Nm)
Passande vändskär	XD.. 0904
Vändskärsstorlek	09
maximalt sågdjup $a_{p,max}$	1,5 mm
Skär-Ø $D_c$	40 mm
total längd $L_{tot}$	32 mm

Ø D <sub>3</sub>	25 mm
Antal skär Z	5
Invändig	ja
spiralfräsning Ø D <sub>min</sub>	65 mm
spiralfräsning Ø D <sub>max</sub>	78 mm
Rampningslängd L för α <sub>max</sub>	24,3 mm
Rampningsvinkel α <sub>max</sub>	0,59 grad
Inställningsvinkel κ	13 grad
Fz Helix	0,7
Skaftutförande	med hål
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

## Tillbehör

Spännskruv	229918
------------	--------