

Garant**Verktøyghållare för vändskärsb., PSC 63 kort, för skaftdiameter DS: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308585 25
GTIN	4067263002628
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Pinnskruvens läge förskjutet 0,4 mm för konisk försänkning i vändskärsborret.
- Vid åtdragningen pressas den förstörade anliggningsdiametern mot anliggningsytan.
- Det ger ett bättre stöd som möjliggör en högre matning.
- Hög rundgångsnoggrannhet tack vare 3 µm planslipad anliggningsyta.
- Med RFID/Balluff-Chip-hål.

Användningsdata:**För infästning av alla vändskärsborr enligt DIN 6595, del 1.****Passar till:**

Alla vändskärsborr med cylinderskaft enligt DIN 6595, del 1.

Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309885; hylsnyckel nr 309893.

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	72 mm
Utvändig-Ø D	45 mm
fäste	PSC 63 kort
Hållare norm	ISO 26623-1
Invändig	ja
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹

Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Weldonhållare