

Garant**Verktøyghållare för vändskärsb., PSC 63 kort, för skaftdiameter DS: 40mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 308585 40 |
| GTIN | 4067263002642 |
| Artikelklass | 31A |

Beskrivning**Utförande:**

- Pinnskruvens läge förskjutet 0,4 mm för konisk försänkning i vändskärsborret.
- Vid åtdragningen pressas den förstörade anliggningsdiametern mot anliggningsytan.
- Det ger ett bättre stöd som möjliggör en högre matning.
- Hög rundgångsnoggrannhet tack vare 3 µm planslipad anliggningsyta.
- Med RFID/Balluff-Chip-hål.

Användningsdata:**För infästning av alla vändskärsborr enligt DIN 6595, del 1.****Passar till:**

Alla vändskärsborr med cylinderskaft enligt DIN 6595, del 1.

Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309885; hylsnyckel nr 309893.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Utvändig-Ø D | 63 mm |
| utkragningenslängd A-mått | 85 mm |
| fäste | PSC 63 kort |
| Hållare norm | ISO 26623-1 |
| Invändig | ja |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min ⁻¹ |

| | |
|----------------------|---------------|
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 μm |
| Bearbetningsstrategi | HPC |
| Bearbetningsstrategi | HSC |
| Produktslag | Weldonhållare |