

**Garant****Verktøyghållare för vändskärsb., PSC 63 kort, för skaftdiameter DS: 32mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 308585 32     |
| GTIN         | 4067263002635 |
| Artikelklass | 31A           |

**Beskrivning****Utförande:**

- Pinnskruvens läge förskjutet 0,4 mm för konisk försänkning i vändskärsborret.
- Vid åtdragningen pressas den förstörade anliggningsdiametern mot anliggningsytan.
- Det ger ett bättre stöd som möjliggör en högre matning.
- Hög rundgångsnoggrannhet tack vare 3 µm planslipad anliggningsyta.
- Med RFID/Balluff-Chip-hål.

**Användningsdata:****För infästning av alla vändskärsborr enligt DIN 6595, del 1.****Passar till:**

Alla vändskärsborr med cylinderskaft enligt DIN 6595, del 1.

**Specialtillbehör:**

Kylvätskerör nr 309885; hylsnyckel nr 309893.

**Teknisk beskrivning**

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| utkragningslängd A-mått            | 75 mm                             |
| Utvändig-Ø D                       | 52 mm                             |
| fäste                              | PSC 63 kort                       |
| Hållare norm                       | ISO 26623-1                       |
| Invändig                           | ja                                |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup> |

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm        |
| Bearbetningsstrategi | HPC           |
| Bearbetningsstrategi | HSC           |
| Produktslag          | Weldonhållare |