

Garant**Ändfräsdorn med kylkanalhål, form ADB, BT 30 A = 100, Dorndiameter d1: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303012 16
GTIN	4067263002659
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Koniskt skaft, fästtapp och anliggningsyta vid kragen är slipade.
Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång). Balanseringskvalitet G2,5 / 25000 varv/minut. Form ADB.
Med 4 kylkanalhål.

leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308802. Specialnyckel nr 309840.

Teknisk beskrivning

Dorndiameter d ₁	16 mm
Utvändig-Ø D	38 mm
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	16
passande specialnyckel nr 309840	16
fäste	BT 30 A = 100
Norm	DIN 6357
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339

Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 5 μm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Ändfräsdorn