

**Garant****Krympchuck Form AD, BT 40 A = 120, Spänn-Ø D1: 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303860 6
GTIN	4067263014065
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- **Mycket varmhållfast stål.**
- **Integrerad längdjustering av verktygen, justeringssträcka 10 mm.**
- **Lämpar sig för krympning av HSS- och HM-verktyg.**
- **Alla skaft hårbearbetade (lugn gång).**
- **Med RFID / Balluff-Chip-hål.**

**Fördel:**

Genom **dubbelkontakten mellan konen och plananliggningen** skapas en mer stabil och exakt spännsituation:

- **Bättre ytkvalitet**
- **Längre verktygsanvändningstider**
- **Konstant förankring i spindel (även vid höga varvtal)**
- **Bättre rundgångsnoggrannhet**

Ett BT-dubbelkontaktfäste kan också användas i en standard BT-maskinspindel – och omvänt. Dubbelkontaktens fördelar framträder dock bara med ett dubbelkontaktfäste och en dubbelkontaktspindel.

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i toleransklass h6.

**Norm:**

**Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.**

**Specialtillbehör:**

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308806,  
krympförlängning nr 302410 – 302417,  
krympverktyg 354210 – 354400.

## Teknisk beskrivning

Spännhylsa D <sub>1</sub>	6 mm
Utvändig-Ø D	27 mm
a	1 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
utkragningslängd A-mått	120 mm
fäste	BT 40 A = 120
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Utförande	BT-DC
Produktslag	Krympchuck