


Garant**Krympchuck med kylkanalöppningar, SK 40 kort, Spänndiameter D1: 3mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 302362 3 |
| GTIN | 4067263778387 |
| Artikelklass | 31A |

Beskrivning**Utförande:**

- Mycket varmhållfast stål.
- Med 4 kylkanalsöppningar på klämhålet.
- Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).
- Med RFID/balluff-spånhål.

Fördel:

Förbättrad kylning direkt på verktygsskaftet. **Underlättar krympningen av små verktygsdiametrar.**

Användningsdata:

För fastspänning av fräsar och borrar med cylinderskaft i tolerans h6. Passande för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308800, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------|------------|
| Utvändig-Ø D | 17 mm |
| utkragningslängd A-mått | 80 mm |
| Ø D ₂ | 12 mm |
| Spännhylsa D ₁ | 3 mm |
| fäste | SK 40 kort |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Hållare norm | ISO 7388-1 |
| Form | ADB |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min ⁻¹ |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 μm |
| Bearbetningsstrategi | HSC |
| Bearbetningsstrategi | HPC |
| Balluffchiphål | ja |
| Kylkanalborrhål | ja |
| Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |