

**Garant****Krympchuck Med kylkanalspår, HSK-A 63 kort, Spänn diameter D1: 4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308309 4
GTIN	4067263014355
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- **Mycket varmhållfast stål.**
- **Med 4 kylkanalspår på spännhålet.**
- **Alla skaft hårbearbetade (lugn gång!).**
- **Med RFID / Balluff-Chip-hål.**

**Fördel:**

Förbättrad kylning direkt på verktygsskaftet. **Underlättar krympning av små verktygsdiametrar.**

**Användningsdata:**

För fastspänning av fräsar och borrar med cylinderskaft i tolerans h6. Passande för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

**Specialtillbehör:**

Kylmedelsrör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, krympchuckförlängare nr 302410 – 302416, krympverktyg nr 354210 – 304755.

**Teknisk beskrivning**

Spännhylsa D <sub>1</sub>	4 mm
Ø D <sub>2</sub>	12 mm
Utvändig-Ø D	17 mm
utkragningslängd A-mått	80 mm
Kylkanalborrhål	kan inte förslutas

fäste	HSK-A 63 kort
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Krympchuck