

Garant**Krympchuck Med kylkanalspår, HSK-A 63 kort, Spänn diameter D1: 5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308309 5
GTIN	4067263014362
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Mycket varmhållfast stål.
- Med 4 kylkanalspår på spännhålet.
- Alla skaft hårbearbetade (lugn gång!).
- Med RFID / Balluff-Chip-hål.

Fördel:

Förbättrad kylning direkt på verktygsskaftet. **Underlättar krympning av små verktygsdiametrar.**

Användningsdata:

För fastspänning av fräsar och borrar med cylinderskaft i tolerans h6. Passande för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

Specialtillbehör:

Kylmedelsrör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, krympchuckförlängare nr 302410 – 302416, krympverktyg nr 354210 – 304755.

Teknisk beskrivning

Spännhylsa D ₁	5 mm
Ø D ₂	12 mm
Kylkanalborrhål	kan inte förslutas
Utvändig-Ø D	17 mm
utkragningslängd A-mått	80 mm

fäste	HSK-A 63 kort
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Krympchuck