

Garant**Krympchuck Med kylkanalhål, BT 50 A = 100, Spännhylsa D1: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303437 8
GTIN	4067263014416
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Integrerad längdjustering av verktygen, justeringssträcka 10 mm (från och med Ø 6).
- Storlek 3–5 för HM, från storlek 6 för HSS och HM.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i toleransklass h6.

Norm:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308760 – 308806, krympförlängning nr 302410 – 302417, krympverktyg 354210 – 354400.

Teknisk beskrivning

Spännhylsa D ₁	8 mm
utkragningenslängd A-mått	100 mm
Utvändig-Ø D	27 mm
Ø D ₂	21 mm
fäste	BT 50 A = 100
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339

Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Krympchuck