

**Garant****Krympchuck, HSK-E 50, Spännhylsa D1: 3mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 308035 3      |
| GTIN         | 4067263014553 |
| Artikelklass | 31A           |

**Beskrivning****Utförande:**

- **Mycket varmhållfast stål.**
- **Integrerad längdjustering av verktygen, justeringssträcka 10 mm.**
- **Storlek 3 – 5 för hårdmetall, från storlek 6 för HSS och HM.**
- **Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).**
- **Med RFID/Balluffchip-hål.**

**GARANT:** – bearbetade HSK-funktionsytor.**Användningsdata:**

För fastspänning av fräsar och borrar med cylinderskaft i tolerans h6. Passande för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

**Specialtillbehör:**

Kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, krympchuckförlängning nr 302410 – 302416. Krympapparater nr 354210 – 304755.

**Teknisk beskrivning**

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Spännhylsa D <sub>1</sub> | 3 mm     |
| utkragningslängd A-mått   | 60 mm    |
| Ø D <sub>2</sub>          | 12 mm    |
| Utvändig-Ø D              | 17 mm    |
| fäste                     | HSK-E 50 |

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Hållare norm                       | DIN 69893                         |
| Hållare norm                       | DIN 69893                         |
| Form                               | E                                 |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup> |
| Rundgångsnoggrannhet               | ≤ 3 μm                            |
| Bearbetningsstrategi               | HSC                               |
| Produktslag                        | Krympchuck                        |