

**Garant****ER-hylschuckar, PSC 50 A = 100, för ER-spännhylsstorlek: 25****Beställningsdata**

Ordernummer	308517 25
GTIN	4067263014645
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- Med RFID / Balluff-Chip-hål.
- Alla skaft hårbearbetade (lugn gång!).
- PSC-innerkonturens funktionsytor är bearbetade.

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i ER-spännhylsor enligt DIN 6499 form A och B.

**leveransinnehåll:**

Inklusive belagda High-Speed-hylsmuttrar.

**Specialtillbehör:**

ER-spännhylsor nr 308881 – 309434, ER-chucknyckel nr 309680 resp. 613300, kylvätskerör nr 309885 och hylsnyckel nr 309893.

Kylvätskerör och hylsnyckel nr 309885 och 309893.

Invändig: ja

spännvidd: 1 - 16 mm

utkragningslängd A-mått: 100 mm

Utvändig-Ø D: 42 mm

High Speed-reservmutter GARANT nr 309610: 25

**Teknisk beskrivning**

utkragningslängd A-mått	100 mm
Utvändig-Ø D	42 mm
spännvidd	1 - 16 mm

High Speed-reservmutter GARANT nr 309610	25
fäste	PSC 50 A = 100
Hållare norm	ISO 26623-1
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Invändig	ja
Produktslag	Spänntångchuck