

Garant**Krympchuck Med kylkanalhål, PSC 40 kort, Spännhylsa D1: 18mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308560 18
GTIN	4067263014720
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- **Med RFID / Balluff-Chip-hål.**
- **Alla skaft hårbearbetade (lugn gång!).**
- **Bearbetade funktionella ytor på PSC:s inre kontur.**

Med kylkanalhål och förslutningsbara gängor.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

Specialtillbehör:

Krympchuckförlängning nr 302410 – 302417. Krympapparater nr 354210 – 354450.

Kylvätskerör nr 309885, hylsnyckel nr 309893 och balanseringsskruvsats nr 309906 storlek 180.

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	42 mm
Kylkanalborrhål	förslutningsbar
Spännhylsa D ₁	18 mm
Ø D ₂	33 mm
utkragningslängd A-mått	80 mm
fäste	PSC 40 kort
Hållare norm	ISO 26623-1
Invändig	ja

Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Krympchuck