

**Garant****Krympchuck Med kylkanalhål, PSC 40 kort, Spännhylsa D1: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308560 12
GTIN	4067263014690
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- Med RFID / Balluff-Chip-hål.
- Alla skaft hårbearbetade (lugn gång!).
- Bearbetade funktionella ytor på PSC:s inre kontur.

Med kylkanalhål och förslutningsbara gängor.

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

**Specialtillbehör:**

Krympchuckförlängning nr 302410 – 302417. Krympapparater nr 354210 – 354450.

Kylvätskerör nr 309885, hylsnyckel nr 309893 och balanseringsskruvsats nr 309906 storlek 180.

**Teknisk beskrivning**

Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Kylkanalborrhål	förslutningsbar
Utvändig-Ø D	32 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	12 mm
utkragningslängd A-mått	75 mm
fäste	PSC 40 kort
Hållare norm	ISO 26623-1
Invändig	ja

Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Krympchuck