



Polyuretanspiralslang 1/2 tum med säkerhetskoppling av stål eSafe Ø 11×16 mm, Effektiv slanglängd: 8m



Beställningsdata

Ordernummer	080241 8
GTIN	7391390097491
Artikelklass	08A

Beskrivning

Utförande:

Mycket lätt, böjlig och nötningstålig PU-slang med god fjäderåterföringsstyrka. Temperaturbeständig från -20 till +60 °C.

leveransinnehåll:

Inklusive **säkerhets**-snabbkoppling av stål nr 080285 och stål nippel nr 080290.

Teknisk beskrivning

Material	PU-spiralslang
utvändig slang-Ø	16 mm
Färg	blå
Invändig slang-Ø	11 mm
Anslutning slangnippel	1/2 tum
Anslutning snabbkoppling	1/2 tum

Maximalt arbetstryck	10 bar
Effektiv slanglängd	8 m
Max. sprängtryck	35 bar
Produktslag	Slang

Tillbehör

Nippel med utvändig gängaSats i 5 delar Utvändig anslutningsgänga 1/2 tum	080290 1/2
Säkerhetskopplingutvändiga gängor Utvändig anslutningsgänga 1/2 tum	080285 1/2