



Kopierfräs 7792VX, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z: 25/3mm



Beställningsdata

Ordernummer	221905 25/3
GTIN	2050002058514
Artikelklass	28R

Beskrivning

Beskrivning:

Vändskärens unika konstruktion och deras spånvinkel i fräskroppen minskar radialkrafterna avsevärt och avleder dem i radiell riktning. Extra tjocka vändskär med fyra eggor för mycket besvärliga tillämpningar och hög lönsamhet. Verktuget har speciella fördelar vid planfräsning och fräsning av djupa fickor och är tack vare slipad Wiperfas även lämplig för rampning och finbearbetning.

Teknisk beskrivning

maximalt sågdjup $a_{p \max}$	0,9 mm
total längd L_{tot}	35 mm
Passande vändskär	XP.. 0603
Vändskärsstorlek	06
Ø D_3	10 mm
Skär-Ø D_c	25 mm
Vändskärsskruv	229916 (T7; 0,8 Nm)
Fästgंगा M	M12
Antal skär Z	3
Invändig	ja
Rampningslängd L för α_{\max}	9,3 mm

spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	35 mm
Rampningsvinkel α_{\max}	1,55 grad
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Skaftutförande	med gänga
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Spännskruv	229916
------------	--------