



Snabblyftblock Tralift™, lyftförmåga: 0,25t



Beställningsdata

Ordernummer	086019 0,25
GTIN	2050001747013
Artikelklass	08Y

Beskrivning

Utförande:

Varje snabblyftblock provas i fabriken med överlast och levereras med bruksanvisning och provningscertifikat.

Konstruktion helt i stål. Nål- och kullager i alla roterande delar. Automatisk lasttryckbroms. 360° vridbara, smidda lastkrokar.

OBS!:

Bärförmåga upp till 20 ton, kedjemagasin och slirkoppling på begäran.

Teknisk beskrivning

normal lyfthöjd	3 m
lyftkraft vid nominell last	11 daN
Kåpa material	Helt i stål
Bärförmåga t	0,25 t
antal kedjesträngar	1
lyftförmåga	250 kg

vikt	3,2 kg
Produktslag	Lyftblock