

**XDLW...SR-D, X500, Vändskärsstorlek: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	221923 12
GTIN	4059782505896
Artikelklass	28F

**Beskrivning****Utförande:**

Extra tjocka vändskär med slipat Wiperskär.

**OBS!:**

Riktvärden för  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Teknisk beskrivning**

Vändskärsstorlek	12
Typ	ST900
ISO-kod vändskär	XDLW120508-SR-D
Programmeringsradie vid $a_{p,max}$	2,5 mm
Hörnradie	0,8 mm
Sort	X500
Skärmaterial	VHM
Matning $f_z$ per tand	0,3 - 2,5 mm

Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	230 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	180 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	170 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	60 m/min	S
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		