

**Kopierfräs 7792VX, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppar Z: 32/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	221900 32/2
GTIN	4059782504318
Artikelklass	28R

Beskrivning**Beskrivning:**

Vändskärens unika konstruktion och deras spånvinkel i fräskroppen minskar radialkrafterna avsevärt och avleder dem i radiell riktning. Extra tjocka vändskär med fyra eggpar för mycket besvärliga tillämpningar och hög lönsamhet. Verktöget har speciella fördelar vid planfräsning och fräsning av djupa fickor och är tack vare slipad Wiperfas även lämplig för rampning och finbearbetning.

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D_s h6	32 mm
totalängd L_{tot}	250 mm
Vändskärsstorlek	12
Passande vändskär	XD..
Vändskärsskruv	229908 (T15; 3,1 Nm)
Skär-Ø D_c	32 mm
Ø D_3	11 mm
maximalt sågdjup $a_{p max}$	2,5 mm
Utkragningslängd L_1	70 mm
Antal skär Z	2
Invändig	ja
spiralfräsning Ø D_{max}	62 mm
spiralfräsning Ø D_{min}	43 mm

Rampningsvinkel α_{\max}	1,67 grad
Rampningslängd L för α_{\max}	10,3 mm
Inställningsvinkel κ	12 grad
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Spännskruv	229908
------------	--------