

**X.LT...ER-D411, SP6519, Vändskärsstorlek: 09mm****Beställningsdata**

Ordernummer	221928 09
GTIN	2050002058637
Artikelklass	28E

Beskrivning**Utförande:**

Extra tjocka vändskär med slipat Wiperskär.

OBS!:

Riktvärden för $a_e = 0,3 \times D$.

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	09
Typ	INOX; Ti
ISO-kod vändskär	XDLT090412-ER-D411
Programmeringsradie vid $a_{p,max}$	2,27 mm
Hörnradie	1,2 mm
Sort	SP6519
Skärmaterial	VHM
Matning f_z per tand	0,2 - 2,5 mm

Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	mindre lämplig	280 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	250 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	185 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	150 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	210 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig	50 m/min	S
GG(G)	mindre lämplig	220 m/min	K
Uni	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		