

**ER-hylschuckar Form AD, BT 30 A = 60, för ER-spännhylsstorlek: 32****Beställningsdata**

Ordernummer	302747 32
GTIN	4067263015314
Artikelklass	32A

**Beskrivning****Utförande:**

Utvändig och invändig kona slipad.

- **Alla skaft blåstrade med finglaspärlor. Balanseringskvalitet G6,3 / 18000 varv/minut.**
- **Högklassig precisionsspännmutter.**

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i spännhylsor enligt **DIN 6499-form A och form B.**

**leveransinnehåll:**

Inklusive ER-hylsmutter.

**Specialtillbehör:**

ER-spänntänger nr 308881 – 309434. ER-chucknyckel nr 309680– 309745 resp. nr 613300.

Dragappar (AB) nr 308760 – 308802, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

**OBS!:**

Passande hylsmutter nr 309580 eller 309610.

**Teknisk beskrivning**

Reserv ER-spännmutter	32
spännvidd	2 - 20 mm
utkragningslängd A-mått	60 mm
ER-chucknyckel	32

Utvändig-Ø D	50 mm
För ER-spännhylsor	32
fäste	BT 30 A = 60
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Spänntångchuck