

**Verktvghållare form B1 radiell höger, kort, Skaftdiameter d1: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319007 16
GTIN	4067263014263
Artikelklass	32V

Beskrivning**Utförande:**

- Sätthårdad HRC 58 ±2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

Användningsdata:

Huvudsakligen för utvändig bearbetning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivning

Färgkod VDI-skaft	VDI 16
l_2	24 mm
l_1	13 mm
h_1	12 mm
h_5	20 mm
b_1	42 mm
b_2	23 mm

h ₂	17 mm
Skaftdiameter d ₁	16 mm
h ₆	30 mm
Form	B
Produktslag	VDi-verktygshållare