

**Verktgshållare form B2 radiell vänster, kort, Skaftdiameter d1: 30mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319017 30
GTIN	4067263201137
Artikelklass	32V

Beskrivning**Utförande:**

- Sätthårdad HRC 58 ±2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

Användningsdata:

Huvudsakligen för utvärdig bearbetning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivning

l_1	22 mm
h_1	20 mm
b_2	35 mm
h_5	28 mm
b_1	70 mm
l_2	40 mm

h ₂	29 mm
Skaftdiameter d ₁	30 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 30
Form	B
Produktslag	VDi-verktygshållare