

**Verktgshållare form B2 radiell vänster, kort, Skaftdiameter d1: 50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319017 50
GTIN	4067263201151
Artikelklass	32V

Beskrivning**Utförande:**

- Sätthårdad HRC 58 ±2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

Användningsdata:

Huvudsakligen för utvändig bearbetning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivning

h_1	32 mm
h_2	41 mm
Skaftdiameter d_1	50 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 50
l_2	55 mm
b_1	100 mm

b_2	50 mm
h_5	36 mm
l_1	30 mm
Form	B
Produktslag	VDi-verktygshållare