

**Verkt ygsh allare form B1 radiell h oger, kort, Skaftdiameter d1: 40mm****Best llningsdata**

Ordernummer	319007 40
GTIN	4067263014294
Artikelklass	32V

**Beskrivning****Utf rande:**

- S tth rddad HRC 58  $\pm$ 2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

**Anv ndningsdata:**

Huvudsakligen f r utv ndig bearbetning.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Teknisk beskrivning**

$h_1$	25 mm
$h_2$	25 mm
$b_2$	42,5 mm
Skaftdiameter $d_1$	40 mm
F�rgkod VDI-skaft	VDI 40
$l_2$	44 mm
$h_5$	32,5 mm

b <sub>1</sub>	85 mm
l <sub>1</sub>	22 mm
Form	B
Produktslag	VDi-verktygshållare