

**Verkt ygsh allare form B2 radiell v nster, kort, Skaftdiameter d1: 16mm****Best llningsdata**

Ordernummer	319017 16
GTIN	4067263201113
Artikelklass	32V

Beskrivning**Utf rande:**

- S tth rdad HRC 58 ±2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

Anv ndningsdata:

Huvudsakligen f r utv ndig bearbetning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivning

h ₂	17 mm
b ₁	42 mm
b ₂	23 mm
h ₁	12 mm
Skaftdiameter d ₁	16 mm
h ₅	20 mm

l_1	13 mm
h_6	30 mm
l_2	24 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 16
Form	B
Produktslag	VDi-verktygshållare