

**Verkt ygsh allare form B2 radiell v nster, kort, Skaftdiameter d1: 40mm****Best llningsdata**

Ordernummer	319017 40
GTIN	4067263201144
Artikelklass	32V

**Beskrivning****Utf rande:**

- S tth rdad HRC 58 ±2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

**Anv ndningsdata:**

Huvudsakligen f r utv ndig bearbetning.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Teknisk beskrivning**

b <sub>2</sub>	42,5 mm
b <sub>1</sub>	85 mm
h <sub>5</sub>	32,5 mm
h <sub>1</sub>	25 mm
h <sub>2</sub>	25 mm
Skaftdiameter d <sub>1</sub>	40 mm

l <sub>1</sub>	22 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 40
l <sub>2</sub>	44 mm
Form	B
Produktslag	VDi-verktygshållare