

**Verkt ygsh allare form B3 radiell h oger, kort, Skaftdiameter d1: 30mm****Best llningsdata**

Ordernummer	319027 30
GTIN	4067263201182
Artikelklass	32V

**Beskrivning****Utf rande:**

- S tth rdad HRC 58  $\pm$ 2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

**Anv ndningsdata:**

Huvudsakligen f r utv ndig bearbetning.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Teknisk beskrivning**

$h_6$	38 mm
$h_1$	20 mm
$b_1$	70 mm
$l_2$	40 mm
F�rgkod VDI-skaft	VDI 30
$h_5$	28 mm
Skaftdiameter $d_1$	30 mm

$l_1$	22 mm
$b_2$	35 mm
$h_2$	29 mm
Form	B
Produktslag	VDi-verktygshållare