

**Verktvghållare form B4 radiell vänster, kort, Skaftdiameter d1: 40mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319037 40
GTIN	4067263201243
Artikelklass	32V

Beskrivning**Utförande:**

- Sätthårdad HRC 58 ±2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

Användningsdata:

Huvudsakligen för utvändig bearbetning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivning

l_2	44 mm
b_1	85 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 40
b_2	42,5 mm
h_5	32,5 mm

h_1	25 mm
Skaftdiameter d_1	40 mm
l_1	22 mm
h_6	48 mm
h_2	25 mm
Form	B
Produktslag	VDi-verktygshållare