

**Verkt ygsh allare form B4 radiell v nster, kort, Skaftdiameter d1: 50mm****Best llningsdata**

Ordernummer	319037 50
GTIN	4067263201250
Artikelklass	32V

Beskrivning**Utf rande:**

- S tth rdad HRC 58 \pm 2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

Anv ndningsdata:

Huvudsakligen f r utv ndig bearbetning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivning

h_2	41 mm
F�rgkod VDI-skaft	VDI 50
h_6	60 mm
h_1	32 mm
b_1	100 mm

Skaftdiameter d_1	50 mm
h_5	50 mm
l_1	30 mm
b_2	50 mm
l_2	55 mm
Form	B
Produktslag	VDi-verktygshållare