

**Verkt ygsh allare form B3 radiell h oger, kort, Skaftdiameter d1: 16mm****Best llningsdata**

Ordernummer	319027 16
GTIN	4067263201168
Artikelklass	32V

Beskrivning**Utf rande:**

- S tth rdad HRC 58 \pm 2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

Anv ndningsdata:

Huvudsakligen f r utv ndig bearbetning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivning

l_2	24 mm
h_5	20 mm
b_1	42 mm
h_6	30 mm
h_1	12 mm
Skaftdiameter d_1	16 mm
h_2	17 mm

l_1	13 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 16
b_2	23 mm
Form	B
Produktslag	VDi-verktygshållare