

**Verktgshållare form B3 radiell höger, kort, Skaftdiameter d1: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319027 20
GTIN	4067263201175
Artikelklass	32V

Beskrivning**Utförande:**

- Sätthårdad HRC 58 \pm 2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

Användningsdata:

Huvudsakligen för utvändigt bearbetning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivning

l_2	30 mm
b_1	55 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 20
Skaftdiameter d_1	20 mm
h_1	16 mm
h_2	22 mm
h_5	25 mm

h ₆	30 mm
b ₂	30 mm
l ₁	16 mm
Form	B
Produktslag	VDi-verktygshållare