

**Verktgshållare form B3 radiell höger, kort, Skaftdiameter d1: 50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319027 50
GTIN	4067263201205
Artikelklass	32V

Beskrivning**Utförande:**

- Sätthärdad HRC 58 ±2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

Användningsdata:

Huvudsakligen för utvändigt bearbetning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivning

b ₂	50 mm
h ₆	60 mm
l ₁	30 mm
l ₂	55 mm
h ₅	50 mm
h ₂	41 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 50

h_1	32 mm
b_1	100 mm
Skaftdiameter d_1	50 mm
Form	B
Produktslag	VDi-verktygshållare