

Garant**Fyrkantdrivare metrisk $\varnothing d = 16$ mm, WC/C, Fyrkant: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	293057 10
GTIN	4067263201441
Artikelklass	29L

Beskrivning**Utförande:**

Med högkapacitetsbeläggning (volframkarbid/kol). Optimerad geometri hos eggen (hålkälform) för profilupprymning i rostfria stål.

Användningsdata:

För tillverkning av profiler **i ett enda arbetsmoment.**

Passar till:

Profilhållare nr 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

OBS!:

- **Specialstorlekar och specialprofiler på förfrågan.**
- **Detaljerade tillämpningsriktvärden finns i vår app ToolScout.**

Teknisk beskrivning

L	21 mm
Skärmaterial	HM
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm ²	0,06 mm
Tolerans	+ 0,1 till + 0,12 mm

nyckelvidd	10 mm
Profil	Fyrkant
L ₁	40 mm
Ø d	16 mm
Beläggning	WC/C
Produktslag	Spår- och profilogverktyg