

**Verkt ygsh allare form B5 radiell h oger, l ang, Skaftdiameter d1: 30mm****Best llningsdata**

Ordernummer	319047 30
GTIN	4067263201281
Artikelklass	32V

**Beskrivning****Utf rande:**

- S tth ardad HRC 58  $\pm$ 2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

**Anv ndningsdata:**

Huvudsakligen f r utv ndig bearbetning.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Teknisk beskrivning**

F�rgkod VDI-skaft	VDI 30
Skaftdiameter d <sub>1</sub>	30 mm
l <sub>2</sub>	40 mm
b <sub>2</sub>	65 mm
h <sub>2</sub>	29 mm
l <sub>1</sub>	22 mm
h <sub>1</sub>	20 mm

b <sub>1</sub>	100 mm
h <sub>5</sub>	28 mm
Form	B
Produktslag	VDi-verktygshållare