

Garant**Fyrkantdrivare metrisk Ø d = 16 mm, WC/C, Fyrkant: 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	293057 6
GTIN	4067263201410
Artikelklass	29L

Beskrivning**Utförande:**

Med högkapacitetsbeläggning (volframkarbid/kol). Optimerad geometri hos eggen (hålkälform) för profilupprymning i rostfria stål.

Användningsdata:

För tillverkning av profiler **i ett enda arbetsmoment.**

Passar till:

Profilhållare nr 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

OBS!:

- **Specialstorlekar och specialprofiler på förfrågan.**
- **Detaljerade tillämpningsriktvärden finns i vår app ToolScout.**

Teknisk beskrivning

Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm ²	0,06 mm
nyckelvidd	6 mm
Skärmaterial	HM
L	13 mm

Tolerans	+ 0,08 till + 0,1 mm
Profil	Fyrkant
L ₁	40 mm
Ø d	16 mm
Beläggning	WC/C
Produktslag	Spår- och profilogverktyg