

**Garant****Fyrkantdrivare metrisk Ø d = 12 mm, WC/C, Fyrkant: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	293054 8
GTIN	4067263013891
Artikelklass	29L

**Beskrivning****Utförande:**

Med högkapacitetsbeläggning (volframkarbid/kol). Optimerad geometri hos eggen (hålkälform) för profilupprymning i rostfria stål.

**Användningsdata:**

För tillverkning av profiler **i ett enda arbetsmoment.**

**Passar till:**

Profilhållare nr 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

**OBS!:**

- **Specialstorlekar och specialprofiler på förfrågan.**
- **Detaljerade tillämpningsriktvärden finns i vår app ToolScout.**

**Teknisk beskrivning**

nyckelvidd	8 mm
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm
L	17 mm
Tolerans	+ 0,08 till + 0,1 mm

Skärmaterial	HM
Profil	Fyrkant
L <sub>1</sub>	25 mm
Ø d	12 mm
Beläggning	WC/C
Produktslag	Spår- och profilogverktyg