

**Verkt ygsh allare form B6 radiell v nster, l ng, Skaftdiameter d1: 40mm****Best llningsdata**

Ordernummer	319057 40
GTIN	4067263201342
Artikelklass	32V

**Beskrivning****Utf rande:**

- S tth rdad HRC 58  $\pm$ 2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

**Anv ndningsdata:**

Huvudsakligen f r utv ndig bearbetning.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Teknisk beskrivning**

$l_2$	44 mm
$b_1$	118 mm
Skaftdiameter $d_1$	40 mm
$b_2$	75,5 mm
$h_2$	25 mm
$l_1$	22 mm

h <sub>1</sub>	25 mm
h <sub>5</sub>	32,5 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 40
Form	B
Produktslag	VDi-verktygshållare