



## Lyftmagnet LM, maximal bärförmåga (plan): 125kg



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 085992 125    |
| GTIN         | 2050001737571 |
| Artikelklass | 08P           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Kompakt, robust utformning med neodympermanentmagneter. Optimal kapacitet även vid stora luftgap, inga vagabonderande fält. Certifierad avrivningskraft (se provningscertifikat). Robust och kompakt lyftmagnet med låg totalvikt och säkerhetslåsmekanism. Ergonomisk spännarm som ger en lätt omkoppling av magneten.

#### Användningsdata:

För säker hantering och transport av plana och runda material, (nr 085990; 085992; 085995) resp. tunna, plana material (nr 085985).

För detaljer av gjutjärn eller stål, plåtar, stänger eller rör. För användning i lagerlokaler, gjuterier/ stålverk, lagerhållning av stål, verktygstillverkning och produktion.

Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

maximal  $\varnothing$  rund: 250 mm

maximal längd platt: 1500 mm

minimal väggjocklek platt: 20 mm

minimal väggjocklek rund: 13 mm

dim A: 110 mm

dim B: 150 mm

### Teknisk beskrivning

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| maximal bärförmåga rund  | 50 kg |
| minimal väggjocklek rund | 13 mm |

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| dim B                     | 150 mm                               |
| maximal Ø rund            | 250 mm                               |
| dim E                     | 54 mm                                |
| minimal väggjocklek platt | 20 mm                                |
| maximal längd platt       | 1500 mm                              |
| dim G                     | 26 mm                                |
| maximal bärförmåga platt  | 125 kg                               |
| dim A                     | 110 mm                               |
| dim C                     | 76 mm                                |
| vikt                      | 4,5 kg                               |
| dim D                     | 62 mm                                |
| dim F                     | 150 mm                               |
| Provningsprotokoll        | Provningsprotokoll från tillverkaren |
| Produktslag               | Lyftmagnet                           |