



Neddragningsspännback, med excenter, Gänga: M12



Beställningsdata

Ordernummer	370051 M12
GTIN	4059245559749
Artikelklass	37K

Beskrivning

Fördel:

- **Kompakt utförande.**
- **Snabb och enkel fastspänning av komponenter med neddragning.**

Användningsdata:

För sidfastspänning av smala och breda arbetsstycken. Spännkraften påförs genom excenterjustering med extra neddragningsseffekt.

Material:

Hölje av härdat stål, brunerat.

Teknisk beskrivning

Spännkraft	7 kN
Bredd B ₁	46 mm
max. åtdragningsmoment	60 Nm
spännlängd	5,5 mm
Bredd B ₂	14 mm
höjd H	35 mm

längd L	62 mm
Produktslag	Neddragsspännback