



## Neddragningsspännback, med excenter, Gänga: M10



### Beställningsdata

Ordernummer	370051 M10
GTIN	4059245559732
Artikelklass	37K

### Beskrivning

#### Fördel:

- **Kompakt utförande.**
- **Snabb och enkel fastspänning av komponenter med neddragning.**

#### Användningsdata:

För sidfastspänning av smala och breda arbetsstycken. Spännkraften påförs genom excenterjustering med extra neddragningseffekt.

#### Material:

Hölje av härdat stål, brunerat.

### Teknisk beskrivning

max. åtdragningsmoment	55 Nm
Bredd B <sub>1</sub>	40 mm
Bredd B <sub>2</sub>	12 mm
spännlängd	5 mm
höjd H	29 mm
längd L	54 mm

Spännkraft	5,5 kN
Produktlag	Neddragsspännback