



## Pendelupplägg platt, utvändig gänga, svängbar bakåt, Gänga M: M6



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 370060 M6     |
| GTIN         | 4059245309443 |
| Artikelklass | 37K           |

### Beskrivning

#### Utförande:

- **Stommen är av seghärdat stål och fosfaterad.**
- **Kulan är säkrad mot medrotation.**

Automatisk återgång till startposition.

Med utvändig gänga.

#### Användningsdata:

Fungerar som anslag, stöd och tryckplatta vid tillverkning av fixturer.

#### OBS!:

Kan kombineras med svängspännare nr 370085 – 370086 eller spännkrok nr 370073 och 370074.

### Teknisk beskrivning

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| gängaM                       | M6    |
| Kragens längd L <sub>2</sub> | 10 mm |
| Utvändig-Ø D                 | 7 mm  |
| Längd 1                      | 36 mm |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| maximal belastning (statiskt) | 8 kN          |
| Produktslag                   | Pendelupplägg |