



## Pendelupplägg platt, utvändig gänga, svängbar bakåt, Gänga M: M8



### Beställningsdata

Ordernummer	370060 M8
GTIN	4059245309450
Artikelklass	37K

### Beskrivning

#### Utförande:

- **Stommen är av seghärdat stål och fosfaterad.**
- **Kulan är säkrad mot medrotation.**

Automatisk återgång till startposition.

Med utvändig gänga.

#### Användningsdata:

Fungerar som anslag, stöd och tryckplatta vid tillverkning av fixturer.

#### OBS!:

Kan kombineras med svängspännare nr 370085 – 370086 eller spännkrok nr 370073 och 370074.

### Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	9,5 mm
gängaM	M8
Kragens längd L <sub>2</sub>	12 mm
Längd 1	40 mm

maximal belastning (statiskt)	16 kN
Produktslag	Pendelupplägg