



Pendelupplägg platt, utvändig gänga, svängbar bakåt, Gänga M: M12



Beställningsdata

Ordernummer	370060 M12
GTIN	4059245309474
Artikelklass	37K

Beskrivning

Utförande:

- **Stommen är av seghärdat stål och fosfaterad.**
- **Kulan är säkrad mot medrotation.**

Automatisk återgång till startposition.

Med utvändig gänga.

Användningsdata:

Fungerar som anslag, stöd och tryckplatta vid tillverkning av fixturer.

OBS!:

Kan kombineras med svängspännare nr 370085 – 370086 eller spännkrok nr 370073 och 370074.

Teknisk beskrivning

maximal belastning (statiskt)	64 kN
Utvändig-Ø D	20 mm
gängaM	M12
H ₁	36 mm

Höjd H ₂	18 mm
Produktslag	Pendelupplägg