



## Pendelupplägg platt, utvändig gänga, svängbar bakåt, Gänga M: M8



### Beställningsdata

Ordernummer	370062 M8
GTIN	4059245309580
Artikelklass	37K

### Beskrivning

#### Utförande:

- **Stommen är av seghärdat stål och fosfaterad.**
- **Kulan är säkrad mot medrotation.**

Automatisk återgång till startposition.

Med utvändig gänga.

#### Användningsdata:

Fungerar som anslag, stöd och tryckplatta vid tillverkning av fixturer.

#### OBS!:

Kan kombineras med svängspännare nr 370085 – 370086 eller spännkrok nr 370073 och 370074.

### Teknisk beskrivning

Kragens längd L <sub>2</sub>	12 mm
Längd 1	40 mm
Utvändig-Ø D	30 mm
gängaM	M8

maximal belastning (statiskt)	90 kN
Höjd H <sub>2</sub>	12 mm
H <sub>1</sub>	18 mm
Produktslag	Pendelupplägg