

**Pendelupplägg platt, utvändig gänga, svängbar bakåt, Gänga M: M5****Beställningsdata**

Ordernummer	370068 M5
GTIN	4059245000982
Artikelklass	37K

Beskrivning**Utförande:**

- **Stommen är av seghärdat stål och fosfaterad.**
- **Kulan är säkrad mot medrotation.**

Automatisk återgång till startposition.

Med utvändig gänga.

Användningsdata:

Fungerar som anslag, stöd och tryckplatta vid tillverkning av fixturer.

OBS!:

Kan kombineras med svängspännare nr 370085 – 370086 eller spännkrok nr 370073 och 370074.

Teknisk beskrivning

maximal belastning (statiskt)	30 kN
Utvändig diameter D_1	15 mm
Utvändig- \emptyset D	18 mm
gängaM	M5

Datablad

Ø D ₃	7 mm
höjd H	14 mm
Produktslag	Pendelupplägg