



Pendelupplägg platt, utvändig gänga, svängbar bakåt, Gänga M: M10



Beställningsdata

Ordernummer	370068 M10
GTIN	4059245001019
Artikelklass	37K

Beskrivning

Utförande:

- **Stommen är av seghärdat stål och fosfaterad.**
- **Kulan är säkrad mot medrotation.**

Automatisk återgång till startposition.

Med utvändig gänga.

Användningsdata:

Fungerar som anslag, stöd och tryckplatta vid tillverkning av fixturer.

OBS!:

Kan kombineras med svängspännare nr 370085 – 370086 eller spännkrok nr 370073 och 370074.

Teknisk beskrivning

maximal belastning (statiskt)	140 kN
gängaM	M10
Utvändig-Ø D	34 mm
Utvändig diameter D ₁	29 mm

Datablad

höjd H	27 mm
Ø D ₃	13 mm
Produktslag	Pendelupplägg